

**Nagy előtolású maró MFH micro, hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 8/1mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221941 8/1
GTIN	4960664778355
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Különösen gazdaságos megmunkáláshoz a nagy előtolások következtében. Vibrációcsökkentő a forgácsoló erő csökkentése által.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar	229722 (6IP; 0,6Nm)
Kinyúlási hossz L_1	16 mm
belső hűtés	igen
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,5 mm
Hozzávaló váltólapka	LPGT 0102..
Vágóélek száma Z	1
Ferde bemarási szög α_{max}	3,69 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	14 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	10 mm
Teljes hossz L_{ges}	75 mm
$\varnothing D_3$	4 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	8 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	12 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz	3,1 mm

Beállítási szög κ	11 fok
Szárkivitel	hengeres szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró