

**Nagy előtolású maró MFH micro, hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 14/3mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 221941 14/3   |
| GTIN              | 4960664778386 |
| Árucikk kategória | 250           |

**Leírás****Kivitel:**

Különösen gazdaságos megmunkáláshoz a nagy előtolások következtében. Vibrációcsökkentő a forgácsoló erő csökkentése által.

**Műszaki leírás**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$            | 1,26 fok            |
| Váltólapka csavar                              | 229722 (6IP; 0,6Nm) |
| Interpolációs marás Ø $D_{\min}$               | 24 mm               |
| Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz | 9,1 mm              |
| Kinyúlási hossz $L_1$                          | 20 mm               |
| Vágóél Ø $D_c$                                 | 14 mm               |
| Teljes hossz $L_{\text{ges}}$                  | 80 mm               |
| Vágóélek száma Z                               | 3                   |
| Maximális fogásmélység $a_{p \max}$            | 0,5 mm              |
| Szár Ø $D_s$ h6                                | 12 mm               |
| Ø $D_3$  | 10 mm               |
| Hozzávaló váltólapka                           | LPGT 0102..         |
| belső hűtés                                    | igen                |
| Interpolációs marás Ø $D_{\max}$               | 26 mm               |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Beállítási szög $\kappa$ | 11 fok           |
| Szárkivitel              | hengeres szár    |
| Marási felhasználási     | Üregmarás        |
| Marási felhasználási     | Cirkuláris marás |
| Marási felhasználási     | Ferde bemarkás   |
| Forgácsolási stratégia   | HPC              |
| Termék fajtája           | Másolómaró       |