

KANON**Kisméretű nyomatékellenőrző és kifejtő eszköz, Maximális nyomaték: 3cNm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	658800 3
GTIN	4582126965389
Árucikk kategória	66F

Leírás**Kivitel:**

Pontos ellenőrző eszköz a legkisebb nyomatékokhoz. Jól leolvasható skála a felső oldalon vonszolt mutatóval és plusz vonszolt mutatós skálával a ház oldalsó részén. **3 pofás acél tokmánnal.**

Felhasználás:

A legkisebb nyomatékok méréséhez (forgási ill. súrlódási ellenállások), ill. csavarok ellenőrzött meghúzásához.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Súly	290 g
Maximális nyomaték	3 cNm
Tokmány befogási tartomány	1 - 6,5 mm
Ø	43 mm
Nyomatéktartomány	0,4 - 3 cNm
Nyomatéktartomány	4 - 30 mNm
Visszajelzés	megjelenítő

A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
A kioldási érték beállítása	Vonzolt mutató
Teljes hossz L	106 mm
Sorozat	SGK
Skálaosztás, 1 osztás =	0,5 mNm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kijelzés	analóg
Kioldás jelzése	optikai
Csatlakozó forma	3 pofás szerszámbefogó
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs