



Nyomaték-csavarhúzó „Torsiometer“, Maximális nyomaték: 600cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659200 600
GTIN	4018754118939
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kézre álló fogantyú, mérőelemként torziós rúddal.

Skála vonszolt mutatóval jobbos meghúzáshoz.

Mértékegységek: cNm, lbf_{in}

Felhasználás:

A csavarok ellenőrzött egyenkénti meghúzásához, valamint ellenőrző mérésekhez.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	600 cNm
Skálaosztás, 1 osztás =	20 cNm
Kijelzés	analóg
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Bit befogó	F 6,3
Nyomatéktartomány	120 - 600 cNm
Nyomatéktartomány	12 - 52 lbf _{in}
Súly	230 g

A kioldási érték beállítása	Vonzolt mutató
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Teljes hossz L	185 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Visszajelzés	megjelenítő
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·in
Sorozat	TORSIOMETER 760
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték-csavarhúzó, kétoldalas Maximális nyomaték 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2