

**Nagy előtolású maró MFH micro, menettel, Ø D / élek száma Z: 12/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221943 12/3
GTIN	4960664806713
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Különösen gazdaságos megmunkáláshoz a nagy előtolások következtében. Vibrációcsökkentő a forgácsoló erő csökkentése által.

Műszaki leírás

Ø D ₃	8 mm
Ø D ₁ h ₆	6,5 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	0,5 mm
Felfogó menet M	M6
Teljes hossz L _{ges}	17 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	22 mm
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	7,1 mm
Ferde bemarási szög α _{max}	1,61 fok
Hozzávaló váltólapka	LPGT 0102..
Váltólapka csavar	229722 (6IP; 0,6Nm)
Vágóél Ø D _c	12 mm
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás Ø D _{min}	20 mm

belső hűtés	igen
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró