

**Nagy előtolású maró MFH micro, menettel, Ø D / élek száma Z: 14/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221943 14/3
GTIN	4960664806720
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Különösen gazdaságos megmunkáláshoz a nagy előtolások következtében. Vibrációcsökkentő a forgácsoló erő csökkentése által.

Műszaki leírás

Felfogó menet M	M6
Ferde bemarási szög α_{\max}	1,26 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	24 mm
$\varnothing D_1$ h6	6,5 mm
Váltólapka csavar	229722 (6IP; 0,6Nm)
Teljes hossz L_{ges}	17 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	9,1 mm
Vágóélek száma Z	3
Vágóél $\varnothing D_c$	14 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Hozzávaló váltólapka	LPGT 0102..
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	26 mm

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,5 mm
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró