

HOLEX**Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 18,5mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 116320 18,5 |
| GTIN | 4045197029591 |
| Árucikk kategória | 12C |

Leírás**Kivitel:**

Speciális felületkezelés, ennek következtében csökkent forgácslerakódási hajlam és **javított forgácselvezetés.**

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

Műszaki leírás

| | |
|--|--------------|
| Előtolás f acélban < 750 N/mm ² | 0,2 mm/ford, |
| Névleges Ø D _c | 18,5 mm |
| Forgácshorony hossza L _c | 135 mm |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Tűrés névleges Ø | h8 |
| Teljes hossz L | 233 mm |
| Morse-kúp MK méret | 2 |
| Szabvány | DIN 345 |
| Ajánlott Maximális furatmélység L ₂ | 107,3 mm |
| Csúcscsőszög | 118 fok |
| Szár | Morse kúp |

| | |
|----------------|----------------|
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | HSS |
| Típus | N |
| Spirálszög | 20-30 fok |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Csigafúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 40 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 30 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 25 m/min | P |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 25 m/min | K |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |