



Standard MANOSKOP® 721 nyomatékkulcs racsnival, Maximális nyomaték: 150Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657225 150
GTIN	4018754268924
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála szerint (Nm és lbfft). A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. A nyomaték elérése után azonnal visszaáll a nyugalmi helyzetbe. Ház és markolat stabil négyszög zártszelvény profilból.

Mértékegységek: Nm, lbfft. **Fixen beépített irányváltós racsnival – csak jobbos meghúzáshoz.**

Funkció:

Beállítás: A nyomaték gyors beállítása a csúszó- állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

A nyomaték gyorsan beállítható a tolókás fejfel. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

Felhasználás:

A gyorsállításnak köszönhetően ideális javításokhoz és kisebb sorozatú munkákhoz.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

l_2 = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

L_4 = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Fejmagasság h	18 mm
Nyomatéktartomány	30 - 150 Nm
Skálaosztás, 1 osztás =	5 Nm
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Kijelzés	analóg
Nyomatéktartomány	25 - 110 lbfft
Súly	1280 g
Fej szélesség b	41 mm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Maximális nyomaték	150 Nm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Visszajelzés	kioldó
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	387 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Teljes hossz L	452 mm
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvvezethető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus

Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Sorozat	MANOSKOP® 721 Quick
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonzolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400
DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000

Tartozék

Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 2	657212 2
Zöld tolóka nyomatékkulcshoz Típus 2	657213 2
Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 4	657212 4