



## Standard MANOSKOP® 721 nyomatékkulcs racsnival, Maximális nyomaték: 300Nm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	657225 300
GTIN	4018754268948
Árucikk kategória	63A

### Leírás

#### Kivitel:

Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála szerint (Nm és lbfft). A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. A nyomaték elérése után azonnal visszaáll a nyugalmi helyzetbe. Ház és markolat stabil négyszög zártszelvény profilból.

**Mértékegységek:** Nm, lbfft. Racsnival **átoltható négyszöggel jobbos és balos meghúzáshoz.**

#### Funkció:

**Beállítás:** A nyomaték gyors beállítása a csúszó- állítógombbal. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

A nyomaték gyorsan beállítható a tolokás fejjel. A beállított érték a markolatban lévő reteszelőgombbal rögzíthető.

#### Felhasználás:

A gyorsállításnak köszönhetően ideális javításokhoz és kisebb sorozatú munkákhoz.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Alkalmazás:

#### Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$l_2$  = beállított alaplínia a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplíniával

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplíniája

$L$  = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

#### Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

## Műszaki leírás

Maximális nyomaték	300 Nm
Skálaosztás, 1 osztás =	10 Nm
Nyomatéktartomány	60 - 300 Nm
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Fejmagasság h	27,5 mm
Nyomatéktartomány	50 - 220 lbfft
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Súly	1645 g
Fej szélesség b	44 mm
Kijelzés	analóg
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Visszajelzés	kioldó
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Teljes hossz L	553 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbfft
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	486 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kalibrálás	O1
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus

Kioldás jelzése	tapintásos
Sorozat	MANOSKOP® 721 Quick
Kattanó funkció	nem
Slipper funkció	nem
QuickRelease/ gyorsváltó funkció	nem
Vonzolt mutató	nem
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

### Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
KalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400

### Tartozék

Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 2	657212 2
Zöld tolóka nyomatékkulcshoz Típus 2	657213 2
Skálaablak nyomatékkulcshoz Típus 4	657212 4