

KANON**Kisméretű nyomatékellenőrző és kifejtő eszköz, Maximális nyomaték: 150cNm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	658800 150
GTIN	4582126965471
Árucikk kategória	66F

Leírás**Kivitel:**

Pontos ellenőrző eszköz a legkisebb nyomatékokhoz. Jól leolvasható skála a felső oldalon vonszolt mutatóval és plusz vonszolt mutatós skálával a ház oldalsó részén. **3 pofás acél tokmánnal.**

Felhasználás:

A legkisebb nyomatékok méréséhez (forgási ill. súrlódási ellenállások), ill. csavarok ellenőrzött meghúzásához.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Tokmány befogási tartomány	1 - 8,5 mm
Súly	600 g
Maximális nyomaték	150 cNm
Ø	63 mm
Nyomatéktartomány	10 - 150 cNm
Nyomatéktartomány	100 - 1500 mNm
Kioldás jelzése	optikai

A kioldási érték beállítása	Vonzolt mutató
Sorozat	SGK
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kijelzés	analóg
Skálaosztás, 1 osztás =	2 cNm
Teljes hossz L	132 mm
Visszajelzés	megjelenítő
Csatlakozó forma	3 pofás szerszámbefogó
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Nyomaték mérési pontossága	±3 %
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

KalibrálásNyomatékkulcs, kétoldalú Maximális nyomaték 400/2 Nm	020030 400/2
----------------------------------------------------------------	--------------