



Nyomaték-csavarhúzó „Torsiometer“, Maximális nyomaték: 150cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659200 150
GTIN	4018754118915
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Kézre álló fogantyú, mérőelemként torziós rúddal.

Skála vonszolt mutatóval jobbos meghúzáshoz.

Mértékegységek: cNm, lbfin

Felhasználás:

A csavarok ellenőrzött egyenkénti meghúzásához, valamint ellenőrző mérésekhez.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Skálaosztás, 1 osztás =	5 cNm
Kijelzés	analóg
Maximális nyomaték	150 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Bit befogó	F 6,3
Nyomatéktartomány	30 - 150 cNm
Nyomatéktartomány	3 - 13 lbfin
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col

Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
A kioldási érték beállítása	Vonzolt mutató
Súly	225 g
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Visszajelzés	megjelenítő
Teljes hossz L	185 mm
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·in
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Sorozat	TORSIOMETER 760
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték-csavarhúzó, kétoldalas Maximális nyomaték 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2