



## Nyomaték-csavarhúzó „Torsiometer“, Maximális nyomaték: 300cNm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	659200 300
GTIN	4018754118922
Árucikk kategória	63A

### Leírás

**Kivitel:**

Kézre álló fogantyú, mérőelemként torziós rúddal.

Skála vonszolt mutatóval jobbos meghúzáshoz.

**Mértékegységek:** cNm, lbfin

**Felhasználás:**

A csavarok ellenőrzött egyenkénti meghúzásához, valamint ellenőrző mérésekhez.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Figyelem:**

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

### Műszaki leírás

Kijelzés	analóg
Maximális nyomaték	300 cNm
Skálaosztás, 1 osztás =	10 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Bit befogó	F 6,3
Nyomatéktartomány	60 - 300 cNm
Nyomatéktartomány	6 - 26 lbfin
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás

A kioldási érték beállítása	Vonzolt mutató
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·in
Teljes hossz L	185 mm
Visszajelzés	megjelenítő
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Súly	230 g
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Sorozat	TORSIOMETER 760
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték-csavarhúzó, kétoldalas Maximális nyomaték 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2