

**Garant****VHM nagyoló maró, DLC, Ø d11 DC: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	205331 4
GTIN	4045197878823
Árucikk kategória	11X

**Leírás****Kivitel:****A méretek hasonlóak a DIN 6527-hez.****Kerekített recés profil.****Speciális köszörülés színes- és könnyűfémek megmunkálásához.**A legújabb generációs **DLC sp<sup>2</sup> bevonattal.****Műszaki leírás**

Fogak száma Z	3
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub> nyakrésszel	20 mm
Teljes hossz L	57 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	11 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,35 mm
Előtolás f <sub>z</sub> szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban	0,045 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Tűrés névleges Ø	d11
Előtolás f <sub>z</sub> horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban	0,035 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	4 mm

Nyak $\varnothing D_1$	3,8 mm
Spirálszög	30 fok
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	DLC
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Maróprofil	WR
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	$0,5 \times D$ szélezésnél
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Alu	alkalmas	400 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	320 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	260 m/min	N
Cu	alkalmas	150 m/min	N
CuZn	alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------