



Nyomaték-csavarhúzó TorqueVario®, Maximális nyomaték: 200cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659930 200
GTIN	4010995264628
Árucikk kategória	63K

Leírás

Kivitel:

A nyomatékérték numerikus megjelenítése az ablakskálán (40 – 50 egyedi érték, a nyomaték-tartománytól függően). Fokozatmentesen beállítható nyomaték Torque-Setter beállító szerszámmal (tartozék). A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés. Pontosság $\pm 6\%$.

Felhasználás:

Ellenőrzött csavarozáshoz megadott nyomatékkal egy Wiha Torque 659932 – 659946 sz. cserélhető pengével kombinálva.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Beállító szerszám a 60-700 mérethez: 659931 sz. 1 méret és 1400 mérethez: 659931 sz. 2 méret

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	200 cNm
Ø	30 mm
Kijelzés	analóg
Nyomaték mérési pontossága	$\pm 6\%$
Nyomatéktartomány	50 - 200 cNm
Nyomatéktartomány	0,5 - 2 Nm

Csatlakozó forma	cserélhető penge
Visszajelzés	kioldó
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Súly	200 g
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Teljes hossz L	131 mm
Sorozat	TorqueVario®
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Skálaosztás, 1 osztás =	0,1 Nm
Gyártó jelölése	TorqueVario®-S
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Tartozék

Beállító szerszám Torque Setter Típus 1

659931 1

