

Garant

Nyomaték csavarhúzó skála nélkül, cserélhető penge befogóval, Maximális nyomaték: 200cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659908 200
GTIN	4045197611253
Árucikk kategória	61E

Leírás

Kivitel:

Az **erős nyél** bőrbarát, jó fogású **Haptoprene®** felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még **nedves vagy olajos kézzel is**. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).

A kívánt forgatónyomaték egy nyomatékellenőrző készülék (654300 – 654460 sz.) és egy 5-ös hatszögkulcs (nem tartozék) segítségével állítható be fokozatmentesen. Gyári előbeállítás méreteenként 20darabtól. **Cserélhető 6 mm pengék befogásához** (659920 – 659928 sz.).

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Meghúzási irány: Jobbos meghúzás

Nyomaték mérési pontossága: $\pm 6\%$

Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Kalibrálás: O6

Kalibrálás: O7

Nyomaték mérési pontossága: $\pm 6\%$

Teljes hossz L: 124 mm

Beállított nyomaték: 1,2 Nm

Nyomatéktartomány: 40 - 200 cNm

Nyomatéktartomány: 0,4 - 2 Nm

maximális Ø: 35 mm

Műszaki leírás

Hozzávaló cserélhető pengék	6 mm
Maximális nyomaték	200 cNm
Beállított nyomaték	1,2 Nm
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Nyomatéktartomány	40 - 200 cNm
Nyomatéktartomány	0,4 - 2 Nm
Visszajelzés	kioldó
Átkapcsolható leolvasás	Nm
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Csatlakozó forma	cserélhető penge
Súly	96 g
Teljes hossz L	124 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
maximális Ø	35 mm
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

Beállítás Nyomatékkulcs skála nélkül	018890
Kalibrálás és beállítás Nyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	018891 400
Kalibrálás Nyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	018820 400
Beállítás Nyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
Kalibrálás Nyomatékkulcs Maximális nyomaték 400 Nm	020010 400
Kalibrálás és beállítás Nyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
Kalibrálás és beállítás Nyomaték-csavarhúzó skála nélkül Maximális nyomaték 0,04-20 Nm	020170 0,04-20
Kalibrálás Nyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm Maximális nyomaték 0,04-20 Nm	020200 0,04-20

Tartozék

Hajlított hatszögmű kulcs tartógolyóval, krómozott Hatszög 5 mm	626085 5
Nyomatékellenőrző és kalibráló készülék Maximális nyomaték 2 Nm	654395 2
Elektronikus nyomatékcsavarhúzó vizsgáló készülék „TST” Maximális nyomaték 2 Nm	654300 2