



Nyomaték csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 300cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659933 300
GTIN	4013288192158
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél a szükséges nyomaték fáradtságmentes átviteléhez. **Rapidaptor** gyorsváltó befogó 1/4 col bitek befogásához C 6,3 és E 6,3 szárral.

A nyomaték beállítása mikrométer skálával történik kézzel (ill. a 600 mérettől integrált segédeszközzel vagy 17-es kulcsnyílású villáskulccsal).

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold. A kihajtási nyomaték nincs korlátozva.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Rapidaptor szabadonfutó csatlakozó szár az eShop-ban (675035 sz. 6,3F méret).

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	300 cNm
Kijelzés	analóg
Skálaosztás, 1 osztás =	10 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Bit befogó	D 6,3
Bit befogó	F 6,3

Nyomatéktartomány	120 - 300 cNm
Nyomatéktartomány	1,2 - 3 Nm
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Teljes hossz L	155 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Visszajelzés	kioldó
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Súly	122 g
Átkapcsolható leolvasás	cNm
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Gyártó jelölése	7400
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20