



Nyomaték csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 600cNm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 659933 600 |
| GTIN | 4013288101730 |
| Árucikk kategória | 63F |

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél a szükséges nyomaték fáradtságmentes átviteléhez. **Rapidaptor** gyorsváltó befogó 1/4 col bitek befogásához C 6,3 és E 6,3 szárral.

A nyomaték beállítása mikrométer skálával történik kézzel (ill. a 600 mérettől integrált segédeszközzel vagy 17-es kulcsnyílású villáskulccsal). Pisztolymarkolattal nagy forgatónyomatékok átviteléhez.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold. A kihajtási nyomaték nincs korlátozva.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Rapidaptor szabadonfutó csatlakozó szár az eShop-ban (675035 sz. 6,3F méret).

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|---------|
| Skálaosztás, 1 osztás = | 25 cNm |
| Kijelzés | analóg |
| Maximális nyomaték | 600 cNm |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Nyomaték mérési pontossága | ±6 % |
| Bit befogó | F 6,3 |
| Bit befogó | D 6,3 |
| Nyomatéktartomány | 300 - 600 cNm |
| Nyomatéktartomány | 3 - 6 Nm |
| Szabvány | DIN EN ISO 6789 |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték |
| A kioldási érték beállítása | beállító skálával |
| Visszajelzés | kioldó |
| Teljes hossz L | 150 mm |
| Csatlakozó forma | Bitbefogó 1/4 col |
| Átkapcsolható leolvasás | cNm |
| Súly | 122 g |
| A kioldási értékállíthatósága | állítható |
| Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás |
| Kalibrálás | O1 |
| Meghúzási irány | Jobbos meghúzás |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Jegyzőkönyvezhető adatok | nem |
| Méréstechnika | mechanikus |
| Kioldás jelzése | akusztikus |
| Kioldás jelzése | tapintásos |
| Gyártó jelölése | 7400 Pistole |
| Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

