



## Nyomaték-csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 250cNm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	659936 250
GTIN	3148516660640
Árucikk kategória	63V

### Leírás

**Kivitel:**

Robusztus nyomaték-csavarhúzó, beállítható parallaxismentes mikrométerskálával. 1/4 col belső négyszöggel a markolat végén.

**Funkció:**

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Figyelem:**

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

### Műszaki leírás

Maximális nyomaték	250 cNm
Kijelzés	analóg
Skálaosztás, 1 osztás =	10 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Bit befogó	D 6,3
Nyomatéktartomány	50 - 250 cNm
Nyomatéktartomány	0,5 - 2,5 Nm
Teljes hossz L	147 mm
Szabvány	ISO 6789

Átkapcsolható leolvasás	Nm
Súly	280 g
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Visszajelzés	kioldó
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm  
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Tartozék

Markolat átkapcsolható racsnival

659937