



Nyomaték-csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 1000cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659936 1000
GTIN	3148516660480
Árucikk kategória	63V

Leírás

Kivitel:

Robusztus nyomaték-csavarhúzó, beállítható parallaxmentes mikrométerskálával. 1/4 col belső négyszöggel a markolat végén.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Kijelzés	analóg
Skálaosztás, 1 osztás =	50 cNm
Maximális nyomaték	1000 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Bit befogó	D 6,3
Nyomatéktartomány	200 - 1000 cNm
Nyomatéktartomány	2 - 10 Nm
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló

A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Visszajelzés	kioldó
Szabvány	ISO 6789
Teljes hossz L	168 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Súly	400 g
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm Maximális nyomaték 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------

Tartozék

Markolat átkapcsolható racsnival	659937
----------------------------------	--------