



Nyomaték csavarhúzó skála nélkül, Maximális nyomaték: 600cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659934 600
GTIN	4013288102935
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél a szükséges nyomaték fáradtságmentes átviteléhez. **Rapidaptor** gyorsváltó befogó 1/4 col bitek befogásához C 6,3 és E 6,3 szárral.

A forgatónyomaték beállítása egy nyomatékellenőrző készülék (654300 – 654460 sz.) és egy 7-es kulcsnyílású (ill. 600-as méret esetén 10-es kulcsnyílású) hatszög dugókulcs segítségével történik. **Gyárilag a csavarhúzók a leggyakrabban használt értékekre vannak beállítva.** Pisztolymarkolattal nagy forgatónyomatékok átviteléhez.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold. A kihajtási nyomaték nincs korlátozva.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Rapidaptor szabadonfutó csatlakozó szár az eShop-ban (675035 sz. 6,3F méret).

Műszaki leírás

Beállított nyomaték	3 Nm
Maximális nyomaték	600 cNm

1 forgatás (360°) megfelel	50 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Bit befogó	D 6,3
Bit befogó	F 6,3
Nyomatéktartomány	300 - 600 cNm
Nyomatéktartomány	3 - 6 Nm
Visszajelzés	kioldó
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Teljes hossz L	150 mm
Súly	266 g
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kalibrálás	O6
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Gyártó jelölése	7400 pre-set, pistol handle
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

Kalibrálás és beállításNyomaték-csavarhúzó skála nélkül
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020170 0,04-20

Tartozék

Elektronikus nyomatéksavarhúzó vizsgáló készülék „TST”
Maximális nyomaték 10 Nm

654300 10