

**KANON****Nyomaték-csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 300cNm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 659949 300    |
| GTIN              | 4580125347564 |
| Árucikk kategória | 66F           |

**Leírás****Kivitel:**

Beállítás mikrométerskálával. Profilírozott könnyűfém markolat.

**Funkció:**

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Figyelem:**

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

**Műszaki leírás**

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Kijelzés                   | analóg       |
| Ø                          | 34 mm        |
| Maximális nyomaték         | 300 cNm      |
| Skálaosztás, 1 osztás =    | 1 cNm        |
| Nyomaték mérési pontossága | ±6 %         |
| Bit befogó                 | F 6,3        |
| Nyomatéktartomány          | 40 - 300 cNm |
| Nyomatéktartomány          | 0,4 - 3 Nm   |
| Visszajelzés               | kioldó       |

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Csatlakozó forma              | Bitbefogó 1/4 col              |
| A kioldási értékállíthatósága | állítható                      |
| Átkapcsolható leolvasás       | cNm                            |
| Teljes hossz L                | 157 mm                         |
| Szabvány                      | DIN EN ISO 6789                |
| Kioldási elv                  | mechanikus rövid utas kioldás  |
| A kioldási érték beállítása   | beállító skálával              |
| Mérési eljárás                | Forgatónyomaték                |
| Súly                          | 214 g                          |
| Kalibrálás                    | O3                             |
| Meghúzási irány               | Jobbos és balos meghúzás       |
| Mérési jegyzőkönyv            | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Jegyzőkönyvvezető adatok      | nem                            |
| Méréstechnika                 | mechanikus                     |
| Kioldás jelzése               | akusztikus                     |
| Kioldás jelzése               | tapintásos                     |
| Termék fajtája                | Nyomaték csavarhúzó            |

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték-csavarhúzó, kétoldalas Maximális nyomaték 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2