

KANON**Nyomaték-csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 500cNm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	659949 500
GTIN	4580125347571
Árucikk kategória	66F

Leírás**Kivitel:**

Beállítás mikrométerskálával. Profilírozott könnyűfém markolat.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Kijelzés	analóg
Ø	40 mm
Maximális nyomaték	500 cNm
Skálaosztás, 1 osztás =	2,5 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Bit befogó	F 6,3
Nyomatéktartomány	100 - 500 cNm
Nyomatéktartomány	1 - 5 Nm
Átkapcsolható leolvasás	cNm

Szabvány	DIN EN ISO 6789
Súly	436 g
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Teljes hossz L	200 mm
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Visszajelzés	kioldó
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték-csavarhúzó, kétoldalas Maximális nyomaték 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2