



Elektronikai hatszög csavarhúzó ESD, Hatszög: 3mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 627495 3 |
| GTIN | 7610733268498 |
| Árucikk kategória | 63D |

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus felépítésű többkomponensű nyél könnyű járású **forgó sapkával** (a mutatóujj hegyének a támasztására a precíz munkavégzés érdekében). Optimális formájú **gyorsforgató felület** a gyors, hatékony csavarozáshoz és **erőkifejtő zóna** nagyobb nyomatékok átvitelhez. **Penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Maximális méretpontosságú pengék. Nikkelezett és krómozott felület. Szerszámnyél vezetéképes műanyagból, **ESD-hez alkalmas**.

Felhasználás:

Pontos, hatékony csavarozáshoz az elektronika területén. Ideális finom beállítási és szabályozási munkálatokhoz.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Teljes hossz | 191 mm |
| Hatszög | 3 mm |
| Pengehossz | 100 mm |
| Profil | 6-szög rátűzőkulcs |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD |
| Forgatható sapka | igen |
| Gömbvégű fej | nem |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |

