



Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval, ESD, Maximális nyomaték: 500cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659918 500
GTIN	7610733269457
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Az **erős nyél** bőrbarát elasztomer felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még **nedves vagy olajos kézzel is**. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).

A kívánt nyomaték beállítása a nyél végén lévő beállító tárcsával lehetséges. A rögzített pozíció megakadályozza a véletlen elállítódást. Jól leolvasható, szennyeződések ellen védett mikrométerskála.

ESD-védett kivitel. Cserélhető 6 mm pengék befogásához (659920 – 659928 sz.).

Felhasználás:

Ellenőrzött csavarozáshoz megadott nyomatékkal.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	500 cNm
Nyomatéktartomány	1 - 5 Nm
Hozzávaló cserélhető pengék	6 mm
Skálaosztás, 1 osztás =	10 cNm

Nyomatéktartomány	100 - 500 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Kijelzés	analóg
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Súly	103 g
Csatlakozó forma	cserélhető penge
Visszajelzés	kioldó
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Teljes hossz L	124 mm
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Gyártó jelölése	MecaTorque ESD
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Tartozék

Elektronikus nyomatékcavarhúzó vizsgáló készülék„TST”
Maximális nyomaték 10 Nm

654300 10