



Nyomaték csavarhúzó, Típus: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	659950 4
GTIN	4013288099150
Árucikk kategória	63F

Leírás

Kivitel:

Bevált Kraftform nyél, 5 Nm felett pisztolymarkolat. Az összes csavarhúzó az adott csavarmérethez megfelelő nyomatékra **előre be van állítva**.

Egy lezáró gyűrű védi a markolatban található mechanikát az elállítódástól és a beavatkozástól. A csavarméret és a nyomaték a markolat végén feltüntetve.

A beállított nyomaték elérésekor a csavarhúzó hallhatóan és érezhetően kiold. A **csavar ekkor már nem húzható meg erősebben**.

2 – 4 méret hatszög csavarokhoz.

TX6 – TX20 méret **Torx® profilos** csavarokhoz.

6IP – 20IP méret **Torx Plus® profilú** csavarokhoz. Pisztolymarkolattal nagy forgatónyomatékok átviteléhez.

Felhasználás:

Ideális váltólapkák felszereléséhez.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Pengehossz	65 mm
------------	-------

Beállított nyomaték	500 cNm
Beállított nyomaték	5 Nm
Nyomaték mérési pontossága	±10 %
Teljes hossz L	160 mm
Csatlakozó forma	Fix
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Visszajelzés	kioldó
Súly	219 g
A kioldási érték beállítása	előbeállítva
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Profil	6-szög csavarhúzó
Gyártó jelölése	300 Hex Pistole
Fixen beállított nyomaték	igen
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó