



## Nyomaték csavarhúzó készlet, 8 darabos skálával, cserélhető penge befogóval, ESD, Maximális nyomaték: 50cNm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	659919 50
GTIN	7610733269488
Árucikk kategória	63D

### Leírás

#### Kivitel:

**Erős nyél** bőrbarát, jó fogású elasztomer köpennyel. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem). A kívánt nyomaték beállítása a nyél végén lévő beállító tárcsával lehetséges. A rögzített pozíció megakadályozza a véletlen elállítódást. Jól leolvasható, szennyeződések ellen védett mikrométerskála.

Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, **ESD-hez alkalmas.**

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Tartalma:

Nyomaték csavarhúzó: 1 db

3 penge, lapos / Phillips-hez (669605 sz.): 2 / 00; 2,5 / 0; 3,5 / 1

2 hatszögletű penge (669606 sz.): 1,5 / 2; 2,5 / 3

2 penge Torx® csavarokhoz (669607 sz.): TX6 / TX7; TX8 / TX9

### Műszaki leírás

Nyomatéktartomány	0,1 - 0,5 Nm
Maximális nyomaték	50 cNm
Skálaosztás, 1 osztás =	1 cNm
Nyomatéktartomány	10 - 50 cNm
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Kalibrálás	O1
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Csatlakozó forma	cserélhető penge
Átkapcsolható leolvasás	cNm
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Visszajelzés	kioldó
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Kijelzés	analóg
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Teljes hossz L	106 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Gyártó jelölése	MecaTorque ESD
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm  
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Tartozék

Penge hornyos-Phillips csavarokhoz Típus 3

669605 3

Penge Pozidriv csavarokhoz Típus 1

669608 1

Penge belső hatlapú csavarokhoz Típus 1

669606 1

Elektronikus nyomatékcsavarhúzó vizsgáló készülék„TST”  
Maximális nyomaték 2 Nm

654300 2

Penge belső hatlapú csavarokhoz Típus 2

669606 2

Penge hornyos-Phillips csavarokhoz Típus 1

669605 1

Penge Torx® csavarokhoz Típus 2

669607 2

Penge hornyos-Phillips csavarokhoz Típus 2

669605 2

Penge Torx® csavarokhoz Típus 1

669607 1