



Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval, ESD, Maximális nyomaték: 200cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659918 200
GTIN	7610733269440
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Az **erős nyél** bőrbarát elasztomer felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még **nedves vagy olajos kézzel is**. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).

A kívánt nyomaték beállítása a nyél végén lévő beállító tárcsával lehetséges. A rögzített pozíció megakadályozza a véletlen elállítódást. Jól leolvasható, szennyeződések ellen védett mikrométerskála.

ESD-védett kivitel. Cserélhető 6 mm pengék befogásához (659920 – 659928 sz.).

Felhasználás:

Ellenőrzött csavarozáshoz megadott nyomatékkal.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Hozzávaló cserélhető pengék	6 mm
Skálaosztás, 1 osztás =	5 cNm
Maximális nyomaték	200 cNm

Kijelzés	analóg
Nyomatéktartomány	0,4 - 2 Nm
Nyomatéktartomány	40 - 200 cNm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Visszajelzés	kioldó
Csatlakozó forma	cserélhető penge
A kioldási értékállíthatósága	állítható
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Teljes hossz L	124 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Súly	97 g
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Gyártó jelölése	MecaTorque ESD
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Tartozék

Elektronikus nyomatékcsavarhúzó vizsgáló készülék, „TST”
Maximális nyomaték 10 Nm

654300 10

Elektronikus nyomatékcsavarhúzó vizsgáló készülék, „TST”
Maximális nyomaték 2 Nm

654300 2