

Garant**Precíziós forgócsúcs meghosszabbított csúccsal, Legnagyobb Ø / Morse-kúp: 86/5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321360 86/5
GTIN	4045197882417
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Teljesen edzett és köszörült szerszám.**
- **Nagy axiális erőkhöz kialakított csapágó.**
- **Karbantartásmentes tartós kenés.**
- **A tengely tömítése megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

Leírás:

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

- **Kombi szerszám standard központosításhoz és csövek megmunkálásához.**
- **Tökéletes univerzális csúcs univerzális használathoz manuális és CNC gépeken.**

Legkisebb Ø d: 19 mm

Rövidebb fejhossz L₁: 93,5 mm

Fejhossz L: 121,5 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Maximális fordulatszám: 3200 min⁻¹

Munkadarab tömeghez: 550 kg

Műszaki leírás

Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Munkadarab tömeghez	550 kg
Maximális fordulatszám	3200 min ⁻¹
Fejhossz L	121,5 mm
Kúpszög a	60 fok
Rövidebb fejhossz L ₁	93,5 mm
Legkisebb Ø d	19 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs