

**Garant****Precíziós forgócsúcs meghosszabbított csúccsal, Legnagyobb Ø / Morse-kúp: 54/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321360 54/2
GTIN	4045197880765
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

- **Teljesen edzett és köszörült szerszám.**
- **Nagy axiális erőkhöz kialakított csapágy.**
- **Karbantartásmentes tartós kenés.**
- **A tengely tömítése megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

**Leírás:**

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

- **Kombi szerszám standard központozításhoz és csövek megmunkálásához.**
- **Tökéletes univerzális csúcs univerzális használathoz manuális és CNC gépeken.**

Legkisebb Ø d: 13 mm

Rövidebb fejhossz L<sub>1</sub>: 68,5 mm

Fejhossz L: 86,5 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Maximális fordulatszám: 4200 min<sup>-1</sup>

Munkadarab tömeghez: 170 kg

**Műszaki leírás**

Munkadarab tömeghez	170 kg
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Maximális fordulatszám	4200 min <sup>-1</sup>
Fejhossz L	86,5 mm
Kúpszög a	60 fok
Rövidebb fejhossz L <sub>1</sub>	68,5 mm
Legkisebb Ø d	13 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs