

Garant**Precíziós forgócsúcs meghosszabbított csúccsal, Legnagyobb Ø / Morse-kúp: 64/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321360 64/4
GTIN	4045197880796
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **Teljesen edzett és köszörült szerszám.**
- **Nagy axiális erőkhöz kialakított csapágy.**
- **Karbantartásmentes tartós kenés.**
- **A tengely tömítése megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.**

Leírás:

A központozító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központozító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központozító csúcs kerül behelyezésre.

Felhasználás:

- **Kombi szerszám standard központozításhoz és csövek megmunkálásához.**
- **Tökéletes univerzális csúcs univerzális használathoz manuális és CNC gépeken.**

Legkisebb Ø d: 16 mm

Rövidebb fejhossz L₁: 78 mm

Fejhossz L: 100 mm

Maximális körfutáshiba: 0,005 mm

Maximális fordulatszám: 3800 min⁻¹

Munkadarab tömeghez: 330 kg

Műszaki leírás

Maximális fordulatszám	3800 min ⁻¹
Munkadarab tömeghez	330 kg
Maximális körfutáshiba	0,005 mm
Fejhossz L	100 mm
Kúpszög a	60 fok
Rövidebb fejhossz L ₁	78 mm
Legkisebb Ø d	16 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs