



Háromszögreszelő, 1-es vágat (nagyoló), Szár nélküli hossz: 300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	511100 300
GTIN	4009215017274
Árucikk kategória	56B

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **kerek és félkerek reszelők kivételével** a fogprofilok a vágathoz igazodnak.

Minden oldalon vágott; féltompa végű.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

Szabvány:

DIN 7261 Form C

Műszaki leírás

Szélesség	21 mm
Szár nélküli hossz	300 mm
Terméknév attribútum	1-es vágat (nagyoló)
Vágat	1
Vágat típusa	nagyoló
Alak	C
Alak leírása	háromélű, féltompa végű
Reszelőfelület	3
reszelőnyéllel	nem
Szabvány	DIN 7261
Termék fajtája	Műhelyreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		

Tartozék

Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519550 120
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 160 mm	519400 160
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 125 mm	519510 125
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25