

Garant**Kézi dörzsár konfigurálható, bevonat nélkül, Névleges Ø DC: 8,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	160200 8,5
GTIN	4045197926982
Árucikk kategória	10N

Leírás**Kivitel:**

Balspirállal (7 – 8°) és az élhossz 1/4-ét meghaladó hosszúságú vezető kúppal. Páros fogszám egyenlőtlen osztással, ezáltal kerek és rezgésnyom-mentes furat. A hengeres élrész körköszörült élszalagja kisimítja a furatot és megvezeti a dörzsárat.

Kézi dörzsárak **készre köszörülve az Ön által megadott tűrésű furathoz.**

Felhasználás:

Átmenő furatokhoz (zsákfuratokhoz nem használható). Megszakított furatokhoz is alkalmas.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	73 mm
Teljes hossz L	115 mm
Névleges Ø D_c	8,5 mm
Szár négyyszög □	6,2 mm
Élhossz L_c	58 mm
Ø tartomány	8,101 - 8,6 mm
Vágóélek száma Z	6
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS
Szabvány	DIN 206 B
Spirálszög	7-8 fok
belső hűtés	nem

Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Philips bit

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		