

Garant**5 tengelyes gépsatu Xpent, Típus: 1S****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 361100 1S |
| GTIN | 4045197926906 |
| Árucikk kategória | 310 |

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon könnyen hozzáférhető és tökéletesen szimmetrikus.**
- **Rugalmas, moduláris befogórendszer.**
- **Minden működő felület edzett és köszörült.**
- **Szorítóerő max. 40 kN 90 Nm nyomatéknál.**
- **Mindkét befogó modul egyedileg pozicionálható az alapsínre.**
- **Változtatható befogási és állítási tartomány.**
- **Ismétlési pontosság < 0,01 mm.**
- **Inkluzív 18M16 furatok 200mm-es raszterméretű nullponti befogórendszerhez.**

Felhasználás:

Tökéletes a tényleges 5 oldalas megmunkáláshoz.

A különböző pofákkal mind hagyományos, sima felületű befogás, mind nyersdarab befogás lehetséges.

Tartalom:

Alapsín, orsó, orsó hosszabbító, hajtókar / hatszög csavarhúzó (az 1S típusnál), fix befogó modul, mobil befogó modul.

Opcionális tartozék:

Befogó modulok 361105 – 361110 sz., középső pofa 361111 sz., alapsín 361115 sz., orsó 361119 sz., orsó hosszabbítók 361120 sz., szorítóköröm 361165 sz., nyomatékkulcs 656050 sz. 120 méret, rátűzőkulcs 643329 sz., munkadarab ütköző 360094 sz., rátétpofák 361123 – 361138 sz.

Figyelem:

A hozzávaló rátétpofák 361123 – 361137 sz. és előtétpofák 361140 – 361151 sz. nem képezik a tartozékok részét. S4-es befogási helyzet esetén egy további 361120 sz. orsó hosszabbító szükséges. A szerszám tökéletes kenéséhez a 083592 PLUS sz. univerzális kenőzsírt ajánljuk.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| C ₁ | 77,5 mm |
| Maximális nyomaték | 90 Nm |
| Befogási tartomány S4 | 286 - 386 mm |
| Befogási tartomány S3 | 186 - 290 mm |
| Színkódok a megfelelő tartozékokhoz | Xpent1-2 |
| Horonyszélesség n H7 | 20 mm |
| Hossz L | 454 mm |
| Szélesség B | 125 mm |
| Alaptest magassága c | 125,5 mm |
| Magasság h | 45 mm |
| Kulcsnyílás méret | 5 mm |
| Kulcsnyílás méret | 10 mm |
| Befogási tartomány S1 | 6 - 108 mm |
| Súly | 34 kg |
| Befogási tartomány S2 | 104 - 208 mm |
| Max. szorítóerő | 40 kN |
| Sorozat | Xpent |
| Nagy orsó hosszabbító | 100 |
| Kivitel | Nullponti befogórendszer |
| Termék fajtája | Gépsatu |