

**Félkerek reszelő, 1-es vágat (nagyoló), Szár nélküli hossz: 350mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	513100 350
GTIN	4009215017700
Árucikk kategória	56B

**Leírás****Kivitel:**

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **kerek és félkerek reszelők kivételével** a fogprofilok a vágathoz igazodnak.

**Felületvágattal; féltompa végű. Tompa végű**

**Felhasználás:**

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

**Szabvány:**

**DIN 7261 Form E**

**Műszaki leírás**

Keresztmetszet	35×10 mm
Szár nélküli hossz	350 mm
Terméknév attribútum	1-es vágat (nagyoló)
Vágat	1
Vágat típusa	nagyoló
Alak	E
Alak leírása	Félkerek
Reszelőfelület	minden oldalon vágattal
reszelőnyéllel	nem
Szabvány	DIN 7261
Termék fajtája	Műhelyreszelő

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		

## Tartozék

Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 125 mm	519510 125
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519550 120
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 160 mm	519400 160
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120