

Garant**eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250004 25/12
GTIN	4045197926937
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DCLNR/L 2525X12

Hozzávaló váltólapka: CN.. 1204..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 34 mm

Teljes hossz L: 104,5 mm

Alátétlapka: 259033 2

Műszaki leírás

Szárméret	25 mm
Alátétlapka	259033 2
Lapkaméret	12 mm
Teljes hossz L	104,5 mm

Csavar alátétlapkához	259027 2
Működő szélesség L ₄	32 mm
Kés ISO kódja	DCLNR/L 2525X12
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Fejhossz L ₁	34 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 8
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés