



Négyélű reszelő, 3-as vágat (simító), Szár nélküli hossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	512300 200
GTIN	4009215017441
Árucikk kategória	56B

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **nem íves reszelők** olyan fogalakkal rendelkeznek, melyek a mindenkori reszelő típushoz igazodnak.

Minden oldalon vágott; féltompa végű.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

Szabvány:

DIN 7261 Form D

Műszaki leírás

Szélesség	8 mm
Szár nélküli hossz	200 mm
Terméknév attribútum	3-as vágat (simító)
Vágat	3
Vágat típusa	simító
Alak	D
Alak leírása	négyélű, féltompa végű
Reszelőfelület	4
reszelőnyéllel	nem
Szabvány	DIN 7261
Termék fajtája	Műhelyreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		

Tartozék

Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519510 110
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519510 100
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519400 100
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25