

Garant**eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/11mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260294 25/11
GTIN	4251414915060
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

GARANT eco rendszerű esztergakés az élhez vezetett belső hűtőfolyadékkal. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében. Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: SDJCR/L 2525X11

Hozzávaló váltólapka: DC.. 11T3..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 32 mm

Teljes hossz L: 104,5 mm

Váltólapka csavar készlet: 269023 3

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269023 3
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	SDJCR/L 2525X11
Csavar alátétlapkához	269013 1
Fejhossz L ₁	32 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Szárméret	25 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Teljes hossz L	104,5 mm
Alátétlapka	269007 1
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15