

Garant
eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/11mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	250614 16/11
GTIN	4045197927194
Árucikk kategória	21U

Leírás
Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DDJNR/L 1616X11

Hozzávaló váltólapka: DN.. 1104..

Működő szélesség L₄: 22 mm

Fejhossz L₁: 33 mm

Teljes hossz L: 81 mm

Alátétlapka: 269007 1

Műszaki leírás

Teljes hossz L	81 mm
Szorítóköröm, csavar, rugó	259036 21
Csavar alátétlapkához	259027 3
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Működő szélesség L ₄	22 mm

Lapkaméret	11 mm
Alátétlapka	269007 1
Fejhossz L ₁	33 mm
Szárméret	16 mm
Kés ISO kódja	DDJNR/L 1616X11
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500