

Garant**eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250614 25/15
GTIN	4045197927316
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DDJNR/L 2525X15

Hozzávaló váltólapka: DN.. 1506..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 38 mm

Teljes hossz L: 109,5 mm

Alátétlapka: 259033 3

Műszaki leírás

Alátétlapka	259033 3
Működő szélesség L ₄	32 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Szorítókörm, csavar, rugó	259036 11
Kés ISO kódja	DDJNR/L 2525X15

Fejhossz L ₁	38 mm
Teljes hossz L	109,5 mm
Csavar alátétlapkához	259027 2
Lapkaméret	15 mm
Szárméret	25 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500