



Háromszögreszelő, 3-as vágat (simító), Szár nélküli hossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	511300 200
GTIN	4009215017236
Árucikk kategória	56B

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt és köszörült nyers darabok, melyeket célgépekkel egyenletes sűrűségű és mélységű vágattal látnak el. A **nem íves reszelők** olyan fogalakkal rendelkeznek, melyek a mindenkori reszelő típushoz igazodnak.

Minden oldalon vágott; féltompa végű.

Felhasználás:

Hosszú élettartamú és nagy reszelési teljesítményű **minőségi reszelők** műhelyhasználatra.

Szabvány:

DIN 7261 Form C

Műszaki leírás

Szélesség	15 mm
Szár nélküli hossz	200 mm
Terméknév attribútum	3-as vágat (simító)
Vágat	3
Vágat típusa	simító
Alak	C
Alak leírása	háromélű, féltompa végű
Reszelőfelület	3
reszelőnyéllel	nem
Szabvány	DIN 7261
Termék fajtája	Műhelyreszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		

Tartozék

Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519510 110
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519550 110
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519400 120
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 110 mm	519600 110
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519510 100
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120