

Garant**VHM teljes rádiusz nagyolómaró, TiAlN, Ø d11 DC: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	207505 14
GTIN	4045197882769
Árucikk kategória	11X

Leírás**Kivitel:**

Kerek **recés profil** nagyolóhoz, a **rádiusz területén is.**

Figyelem:

A 207512 sz. utódja.

Műszaki leírás

Előtolás f_z másolómaráshoz acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Előtolás f_z szélezéshez acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Élhossz L_c	26 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	14 mm
Teljes hossz L	83 mm
Fogak száma Z	3
Szár $\varnothing D_s$	14 mm
Spirálszög	45 fok
Rádiusz R	7 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Maróprofil	HR

Tűrés névleges \emptyset	d11
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,05×D másolómarásnál
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5 × D szélezésnél
Szár	DIN 6535 HB, h6-tal
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	350 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
GG(G)	alkalmas	120 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		