



## Sűrített levegős ütvecsavarozók, Típus: W2920



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079171 W2920
GTIN	7322590051280
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik. Nagyteljesítményű ütvecsavarozó.

A kiáramló levegőt a markolat vezeti el, **jobb / balos forgásirányra átkapcsolható.**

- **Nagy teljesítményű kétkamrás ütőmű.**
- **Csekély súly nagy teljesítmény mellett.**
- **Hosszú élettartamú kompozit ház és fogantyú.**
- **Ergonomikus markolat jó szigeteléssel.**
- **Jobb-bal forgásirány átváltás két nyomógommbal.**

#### Felhasználás:

Kemény felhasználáshoz alkalmas.

#### Alkatrész:

**Kiválasztott karbantartó készletek (szervizkészletek):** Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

### Műszaki leírás

Hossz	218 mm
Jobb- / bal forgásirány	igen
Működési zajkibocsátás	96 dB(A)
Nyomatéktartomány	300 - 1450 Nm
Maximális fordulatszám	5500 min <sup>-1</sup>
Szerszámbefogó mérete	3/4 coll
Maximum levegőigény	1620 l/min
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	13 mm
Max. vibráció EN szerint	10,2 m/s <sup>2</sup>
Gyártó jelölése	W2920
Felépítés	Pisztoly
Súly	3,2 kg
Magasság	206 mm
Szerszámbefogó meghajtási profil	□
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M30
Sűrített levegő csatlakozó	3/8 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Csavarozó