


Garant**SNMM 190624, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251394 HB7120-1
GTIN	4045197928375
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMM 190624 HB7120-1 Sarokrádiusz: 2,4 mm
Minőség: HB7120-1
Forgácstörő: VR
Fogásmélység a_p : 2 - 12 mm
Előtolás f : 0,4 - 1,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 210 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	VR
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	2,4 mm
Fogásmélység a_p	2 - 12 mm
Előtolás f	0,4 - 1,2 mm/ford,
Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 210 m/min

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMM 190624
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz