



## Sűrített levegős ütvecsavarozók, Típus: W2428



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079171 W2428
GTIN	7322590051211
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik. Nagyteljesítményű ütvecsavarozó.

A kiáramló levegőt a markolat vezeti el, **jobbos / balos forgásirányra átkapcsolható.**

- **Robusztus egykalapácsos ütőmű.**
- **Az ütőmű lágyabb ütések és alacsonyabb vibrációt hoz létre.**
- **Három nyomatékfokozat jobb és bal forgásirányhoz.**
- **Segéd ásómarkolat a jobb használat érdekében.**
- **Ellenálló alumínium és magnézium ház.**
- **Nagyobb nyomaték a nagy teljesítményű lamellás motornak köszönhetően.**

#### Felhasználás:

Nehéz bontási munkákhoz alkalmas.

#### Alkatrész:

**Kiválasztott karbantartó készletek (szervizkészletek):** Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

### Műszaki leírás

Gyártó jelölése	W2428
-----------------	-------

Maximális fordulatszám	5000 min <sup>-1</sup>
Jobb- / bal forgásirány	igen
Működési zajkibocsátás	98 dB(A)
Nyomatéktartomány	800 - 1600 Nm
Hossz	345 mm
Max. vibráció EN szerint	10,67 m/s <sup>2</sup>
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M33
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	19 mm
Szerszámbefogó mérete	1 coll
Magasság	131 mm
Súly	10,5 kg
Maximum levegőigény	2880 l/min
Felépítés	Egyenes
Szerszámbefogó meghajtási profil	□
Sűrített levegő csatlakozó	1/2 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Csavarozó