


**Garant****SNMM 190624, Minőség: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	251394 HB7140-1
GTIN	4045197928382
Árucikk kategória	21G

## Leírás

SNMM 190624 HB7140-1 Sarokrádiusz: 2,4 mm  
Minőség: HB7140-1  
Forgácstörő: VR  
Fogásmélység  $a_p$ : 2 - 12 mm  
Előtolás  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 40 - 180 m/min

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	VR
Előtolás $f$	0,4 - 1,2 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	2 - 12 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	40 - 180 m/min
Minőség	HB7140-1

Sarokrídusz	2,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMM 190624
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz