



Sűrített levegős ütvecsavarozók, Típus: W2910



Rendelési adatok

Rendelés száma	079171 W2910
GTIN	7322590051310
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Minden műszaki adat **6,3 bar** áramlási nyomásra és a megadott belső tömlő Ø-re vonatkozik. Nagyteljesítményű ütvecsavarozó.

A kiáramló levegőt a markolat vezeti el, **jobb / balos forgásirányra átkapcsolható.**

- **Nagy teljesítményű kétkamrás ütőmű.**
- **Csekély súlyú nagy teljesítmény mellett.**
- **Hosszú élettartamú kompozit ház és markolat.**
- **Három nyomatékfokozat.**
- **Ergonomikus markolat jó szigeteléssel.**
- **Jobb-bal forgásirány átváltás két nyomógommbal.**

Felhasználás:

Kemény felhasználáshoz alkalmas.

Alkatrész:

Kiválasztott karbantartó készletek (szervizkészletek): Megelőző karbantartás és fenntartás céljára szolgáló cserealkatrészek külön rendelésre a legtöbb Atlas Copco sűrített levegős szerszámhoz szállíthatók.

Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	3,3 m/s ²
Hossz	160 mm
Nyomatéktartomány	150 - 400 Nm
Max. csavar Ø (8.8–12.9)	M14
Súly	1,2 kg
Működési zajkibocsátás	89 dB(A)
Gyártó jelölése	W2910
Maximum levegőigény	1020 l/min
Magasság	178 mm
Felépítés	Pisztoly
Szerszámbefogó meghajtási profil	□
Szerszámbefogó mérete	3/8 coll
Maximális fordulatszám	6500 min ⁻¹
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm
Jobb- / bal forgásirány	igen
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Csatlakozó menet	BSP
Termék fajtája	Csavarozó