


Garant**CNMM 190624, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250466 HB7140-1
GTIN	4045197928146
Árucikk kategória	21G

Leírás

CNMM 190624 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VR

Fogásmélység a_p : 2 - 8 mmElőtolás f : 0,2 - 0,8 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 180 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	2,4 mm
Előtolás f	0,2 - 0,8 mm/ford,
Forgácstörő	VR
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 180 m/min
Minőség	HB7140-1

Fogásmélység a _p	2 - 8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 190624
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz