

**Garant****DNMG 150412, Típus: HB7140-1**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	250869 HB7140-1
GTIN	4045197928757
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DNMG 150412 HB7140-1 Minőség: HB7140-1  
Forgácstörő: VG  
Fogásmélység  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 210 m/min

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,2 mm
Előtolás $f$	0,25 - 0,6 mm/ford,
Minőség	HB7140-1
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	VG
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 210 m/min

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fő felhasználás	M
Fogásmélység $a_p$	1,5 - 6 mm
Váltólapka ISO kód	DNMG 150412
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz