

Mart reszelő, lapos, párhuzamos, finom, Szár nélküli hossz: 300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	519130 300
GTIN	2050001696250
Árucikk kategória	56B

Leírás

Kivitel:

A mart reszelőket a tömör anyagból kimart vágóélek rendkívüli **élessége** és optimális forgácstörő hornyok jellemzik. Ezáltal a puha és elkenődő anyagok forgácsait is gond nélkül elvezetik. **Nincs eltömődés.**

Lapos párhuzamos, 3 oldalon mart.

Műszaki leírás

Szár nélküli hossz	300 mm
Keresztmetszet	31×7 mm
Finomsági fok	finom
Éltávolság kb.	1,5 mm
Alak	A
Terméknév attribútum	finom
Szabvány	DIN 7264
Anyaghoz	Rozsdamentes acélok, kemény anyagok, műgyanták, lemezek. Alkalmas élettöréshez, lehúzáshoz, finomsimításhoz.
Termék fajtája	Mart reszelő

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		

Tartozék

Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519550 120
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 100X25 mm	576000 100X25
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 160 mm	519400 160
2K ergonomikus reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519600 120
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 80X20 mm	576000 80X20
Műanyag reszelőnyél Teljes hossz 125 mm	519510 125