

Garant**DNMG 150408, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250672 HB7140-1
GTIN	4045197928658
Árucikk kategória	21G

Leírás

DNMG 150408 HB7140-1 Minőség: HB7140-1

Forgácstörő: VS

Fogásmélység a_p : 0,3 - 2 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7140-1
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Forgácstörő	VS
Fő felhasználás	M

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz